

超ソフトシリコン×オートクレーブ耐性で現場の精度を支える。

# 曇りを敵にしない。 フィットを妥協しない。

## 現場仕様のオートクレーブゴグル



紫外線  
99.9%カット

めがね  
併用可

マスク  
併用可

レンズ交換

金属部品  
なし

## RM1973(AC-M8)

オートクレーブ対応ゴグル

※フレーム上部に通気孔があるタイプもございます。  
(品名:AC-M8 6個穴あき)

[素材]  
レンズ:ポリカーボネート  
フレーム・バンド:シリコンゴム  
バックル:ポリカーボネート



レンズの  
交換方法  
はこちら



### こだわりのフィット感

#### ■ 強く締めなくても自然に顔にフィットする構造

吸いつくような超ソフトフィットのフレームで、  
高い顔面密着性を実現。  
ラウンド形状のレンズがフレームの広がり  
を抑え、繊細なフィットを叶えました。



#### 「長時間作業で顔が痛くなる…」というお悩みを解決!

従来のゴグルは、顔に密着させるためにバンドを強く締め付ける必要があり、おでこや頬に圧が集中して痛みの原因になっていました。

そこでAC-M8は、フレームの形状と素材を見直し、自然にフィットして圧を分散する設計を実現。長時間の作業でも痛くなりなく装着感を叶えました。

#### 従来ゴグル

- ・強く締めつけないと密着しない
- ・おでこや頬に圧が集中しやすい
- ・長時間作業では痛みの原因にも

#### AC-M8

- ・軽いテンションでも顔に密着
- ・圧力が分散され痛くなりなく
- ・長時間作業に最適

### こだわりの性能

#### ■ 121℃×20分×20回のオートクレーブに耐える耐久性

クリーンルームや医療機器の製造、製剤作業、  
半導体製造、機能性食品の製造など、滅菌が  
必要な現場でお使いいただけます。



121℃×20分×20回

#### ■ 視力矯正眼鏡と併用可能な広いクリアランス

現場では「ゴグルが眼鏡を押しつけて痛い」「フレームが干渉する」といった声が多く聞かれます。  
AC-M8は眼鏡併用を前提としたワイドクリアランス設計と超ソフトシリコン構造により、これらのストレスを大幅に軽減。視界も広く長時間の作業でも快適にお使いいただけます。



### VF plus+ 高い曇り止め効果のVF-Plus+コートレンズ

#### VF plus+コート



水滴を薄く広げて  
乱反射による曇りを防ぐ

#### コートなしレンズ



水滴が光を乱反射し  
曇って見えにくい



曇り止めの効果の  
説明動画はこちら!



#### 【製造元】

株式会社  
理研オプテック

本社：〒140-8533 東京都品川区東大井 2-6-9  
TEL 03-3474-8601 / FAX 03-3450-5295

#### 【販売元】

株式会社 ガードナー

本社：〒347-0068 埼玉県加須市大門町19-47  
TEL 0480-62-7700 / FAX 0480-62-7007

販売店

※記載されている色は印刷の性質上、実物とは異なる場合もございますのでご了承下さい。  
※記載されている製品の的外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。